



LED/USB
Lampe de bureau
variable
et ajustable

MODE D'EMPLOI

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Mise en route :


- Mettre 3 piles AA dans le compartiment en respectant la polarité +/-

Et/ou

- Brancher le câble USB fourni à l'arrière de la Go Lamp, puis relier l'autre extrémité à n'importe quel chargeur USB


Mode d'emploi :

- toucher simplement le bouton M/A sur le dessus pour choisir parmi 3 options de luminosité :
 - -Toucher une fois pour un éclairage FAIBLE
 - -Toucher deux fois pour un éclairage MOYEN
 - -Toucher trois fois pour un éclairage FORT



Angle réglable :

- La Go Lamp est flexible à 360
- Le col de cygne garde l'angle souhaité



Sans risque pour les yeux :

- 16 ampoules LED lumineuses
- 100 % lumière naturelle
- Économe en énergie
- Durée de vie de 50 000 h



**LED / USB
Kantoorlamp
veranderlijk
en verstelbaar**

INSTRUCTION

LEES ZORGVULDIG VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Aan de slag:


- Plaats 3 AA-batterijen in het vak, met inachtneming van de +/-

En / of

- Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de achterkant van de Go Lamp en sluit vervolgens het andere uiteinde aan op een USB-oplader

Hoe te gebruiken:

- Zodra de Go Lamp volledig is opgeladen, drukt u eenvoudig op de knop M / A bovenaan om uit 3 helderheidsopties te kiezen:
 - Raak één keer aan voor LAGE verlichting
 - Raak tweemaal aan voor MEDIUM-verlichting
 - Tik drie keer op voor STERKE verlichting



- Instelbare hoek:
- De Go Lamp is flexibel tot 360
 - De zwanenhals behoudt de gewenste hoek



Veilig voor de ogen:

- 16 heldere LED-lampen
- 100% natuurlijk licht
- Energiebesparing
- Leven van 50.000 uur



**LED / USB
Dimmable
Adjustable
Desk Lamp**

INSTRUCTION


READ CAREFULLY BEFORE FIRST USE

Charging:


- Use 3 AA BATTERIES
OR
- Connect the included USB cable to the back of the Go Lamp and then connect the other end to any USB charger

How to Use:

- Once Go Lamp is fully charged, simply touch the POWER BUTTON on the front for 3 dimmable options:
 - Touch once for LOW light
 - Touch twice for MEDIUM light
 - Touch three times for BRIGHT light



- Adjustable angle
- Go Lamp has 360° flexib
- Goseneck design stays where you bend it



Eye Friendly:

- 16 bright LED bulbs
- 100% natural light
- Energy efficient
- Bulbes up to 50 000 hours

- « MISE EN GARDE : Les lampes de cet appareil ne peuvent pas être remplacées. Mettre l'appareil au rebut lorsque les lampes ne fonctionnent plus. »
- La puissance lumineuse de l'éclairage 500cd/m. LX
- « Merci de lire attentivement ces instructions et de les conserver pour de prochaines utilisations »
- Fonctionne avec 3 piles de type AA
- Ne pas utiliser des piles usagées avec des piles neuves, toujours utiliser des piles neuves lorsqu'elles doivent être changées.
- Ne pas utiliser des types de piles différents (alcalines et rechargeables).
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles doivent être insérées en respectant les polarités qui sont indiquées à l'intérieur du boîtier.
- Les piles, lorsqu'elles sont usagées, doivent être retirées du compartiment à piles.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veillez à retirer les piles avant de le stocker.
- Si les piles fuient ne pas utiliser le produit, éteindre le produit, le déconnecter du réseau d'alimentation et retirer les piles à l'aide de gants puis jeter les piles dans le compartiment prévus à cet effet.
- PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2012/19/UE - Ce produit a été créé et fabriqué avec du matériel de haute qualité et des composants recyclables et réutilisables. Lorsque vous pouvez apercevoir le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée sur le produit, cela signifie que le produit est conforme aux Directives Européennes 2012/19/EU Veillez à vous tenir informé des systèmes locaux de recyclage des produits électriques et électroniques. Suivez les règles locales, et ne vous débarrassez pas de produits usagés en les jetant dans une poubelle classique chez vous. Le recyclage de votre appareil participera à éviter les impacts négatifs sur l'environnement et sur la santé publique.

LET OP: De lampjes in dit apparaat kunnen niet worden vervangen. Gooi het apparaat weg als de lampen niet meer werken. "

- Het verlichtingsvermogen van de verlichting 500cd / m. LX
- "Lees deze instructies aandachtig en bewaar ze voor toekomstig gebruik"
- Werkt met 3 AA-batterijen
- Gebruik geen gebruikte batterijen met nieuwe batterijen, gebruik altijd nieuwe batterijen wanneer ze moeten worden vervangen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen (alkaline en oplaadbaar).
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- De batterijen moeten worden geplaatst met inachtneming van de polariteiten die in de behuizing zijn aangegeven.
- De gebruikte batterijen moeten uit het batterijvak worden verwijderd.
- Als het product gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, moet u de batterijen verwijderen voordat u het opbergt.
- Als de batterijen lekken, gebruik het product dan niet, schakel het product uit, koppel het los van het elektriciteitsnet en verwijder de batterijen met handschoenen en gooi de batterijen weg in het daarvoor bestemde vakje.

MILIEUBESCHERMING - RICHTLIJN 2012/19 / EU - Dit product is gemaakt en vervaardigd met hoogwaardig materiaal en recyclebare en herbruikbare componenten. Wanneer u op uw product het symbool met de vuilnisbak op wieltjes ziet, betekent dit dat het product voldoet aan de Europese richtlijnen 2012/19 / EU Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van lokale recyclingsystemen voor elektrische en elektronische producten. Volg de lokale regels en gooi geen gebruikte producten weg door ze thuis in een klassieke vuilnisbak te gooien. Door uw apparaat te recyclen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid

Produit fabriqué en RPC



| REF VENTEO | REF FRS | DESIGNATION |
|------------|---------|-------------|
| LAMPE20 | GL-MC6 | GO LAMP |

Importé par la sté VENTEO SAS –17 rue de la Garenne - CS 90021 - 95046 CERGY PONTOISE CEDEX

www.venteo.fr / contact@venteo.fr